



MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	200.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Energieverbrauch	16,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (max.)	76 mA
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (min.)	69 mA
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	2.300 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	139,39 lm/W	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	83		

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Kabelloses Dimmen
---------	-------------------

Mechanik und Gehäuse

Produktlänge	1.200 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh

Produktinformationen


Bestell-Produktname	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8
Gesamt-Produktcode	871869677342000
Bestellcode	77342000
Material-Nr. (12NC)	929001813702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696773420
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696773437

Abmessungsskizzen

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

