

PHILIPS

Eco passport

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 on helppo tapa päivittää yhdistettyyn valaistusjärjestelmään. Se voidaan integroida langattomasti 2,4 GHz:n silmuverkkotekniikan avulla erilaisiin hallintalaitteisiin, kuten tunnistimeen ja kytkimeen. Näin säästetään vieläkin enemmän energiaa ja parannetaan tilan joustavuutta. MasterConnect-tekniikka varmistaa, että lamput tuottavat vähintään 50 % enemmän energiaa himmennuksen, läsnäolotunnistuksen ja/tai päivänvalon keräämisen ansiosta.



Our Eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävän kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- **Energiatohokkuusmerkintä (EEL):** A++
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 151,52 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16,5 W

Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 50000 h

Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,870 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,025 kg

Aineet

- **EU RoHS -määräysten mukainen:** Kyllä

Paino ja materiaalit

- **Nettopaino (kappale):** 0,251 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.