

PHILIPS

Eco passport

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8 MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8 innebär enkel uppgradering till ett anslutet belysningsssystem. 2,4 GHz-meshnätverkstekniken möjliggör trådlös integrering med en mängd olika styrsystemsenheter såsom sensor och brytare. Resultatet? Ännu mer energibesparing och förbättrad flexibilitet. Med dimring, närvarodetektering och/eller dagsljuskontroll ger lamporna 50 % eller mer energibesparing tack vare MasterConnect-teknologi.



Our Eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- **Energieffektivitetsetikett (EEL):** A++
- **Power (Rated) (Nom):** 16.5 W



Cirkularitet

- **Nominell livslängd (nom):** 50000 h



Förpackning

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,870 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,025 kg



Vikt och material

- **Nettovikt (stycke):** 0,251 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.