

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 可輕鬆升級智慧連網照明系統，其採用 2.4GHz 網狀網路技術，可無線整合感測器和開關等各種控制裝置。其特色包括提升節能效率，在空間內使用更有彈性。再結合 MasterConnect 技術的調光、人數感測和/或日光採集，節能效率進一步提升 50% 以上。


产品数据

一般資訊		輸入頻率	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	50 至 60 Hz	
標稱使用壽命	50,000 h	耗電量	
切換週期	200,000	16.5 W	
照明技術	LED	燈具電流 (最大)	
符合歐盟 RoHS 標準	是	76 mA	
照明技術		燈具電流 (最小)	
色碼	840 [CCT of 4000K]	69 mA	
光束角 (Nom)	160 °	起始時間 (標稱)	
光通量	2,500 lm	0.5 s	
色彩名稱	冷白光 (CW)	達到 60% 光色的熱機時間	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	0.5 s	
光效 (額定) (標準)	151.52 lm/W	功率因數 (比值)	
色彩一致性	<6	0.9	
演色性指數 (CRI)	83	電壓 (標稱)	
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %	220-240 V	
運轉與電力		溫度	
線路頻率	50 to 60 Hz	環境溫度範圍	
		-20 °C 至 45 °C	
		T 盒上限 (正常情況)	
		45 °C	
		控制與調光	
		可調光	
		無線調光	
		機械與外罩	
		產品長度	
		1,200 mm	
		燈泡形狀	
		燈管、雙端	


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

認證與應用	
節能燈具產品	是
核准標記	TUV CE 標記 符合 RoHS 標準 KEMA Keur 認證
能源消耗 kWh/1000 h	17 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8
完整產品名稱	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8
完整產品代碼	694793914362700

二维绘图




光度数据



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

訂單代碼	929001813810
材質 Nr. (12NC)	929001813810
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6947939143627
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	6947939143634


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm



Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8


壽命




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

壽命



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

