


PHILIPS

Eco passport

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

Zdroj řady LEDtube EM/Mains T8 s technologií MasterConnect

Světelný zdroj Philips řady LEDtube EM/Mains T8 s technologií MasterConnect představuje snadný přechod na plně integrovaný systém osvětlení. Technologie 2,4 GHz síť umožňuje bezdrátovou integraci s různými ovládacími zařízeními, jako jsou čidla a vypínače. Výsledek? Ještě vyšší úspora energie a větší flexibilita osvětlovaného prostoru. Díky stmívání, detekci přítomnosti osob či využívání denního světla přinášejí světelné zdroje 50 % nebo vyšší úsporu energie – to vše díky technologii MasterConnect.



Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



Energie

- **Regulovatelné:** Bezdrátové ovládání stmívání
- **Štítek energetické účinnosti (EEL):** A++
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 151,52 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16,5 W



Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 50000 h




Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,870 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,025 kg



Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost SAP (kus):** 0,251 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.