

**PHILIPS**

Eco passport

## MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 representa una actualización sencilla a un sistema de iluminación conectada. Su tecnología de red de malla de 2.4 GHz permite la integración inalámbrica con una variedad de dispositivos de control, como sensor e interruptor. ¿El resultado? Todavía más ahorros energéticos y flexibilidad en su espacio. Gracias a la regulación, el sensor de ocupación y la recolección de luz de día, las lámparas brindan hasta un 50 % de ahorros energéticos mediante la tecnología MasterConnect.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- **Con regulación de intensidad:** Atenuación inalámbrica
- **Etiqueta de eficiencia energética (EEL):** A++
- **Eficacia lumínica (promedio) (nominal):** 151,52 lm/W
- **Potencia (promedio) (nominal):** 16,5 W



#### Circularidad

- **Vida útil nominal (nominal):** 50000 h



#### Empaque

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,870 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,025 kg



#### Sustancias

- **Cumple con el reglamento RoHS de la UE:** Sí



#### Peso y materiales

- **Peso neto (pieza):** 0,251 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Material adicional en:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.