

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Betrieb und Elektrik	
Nennlebensdauer	50'000 Stunde(n)	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Schaltzyklus	200'000	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Energieverbrauch	16.5 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (max.)	76 mA
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (min.)	69 mA
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Lichtstrom	2'500 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Temperatur	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Nennlichtausbeute (nom.)	151.52 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	83		

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Kabelloses Dimmen
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1'200 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8
Gesamt-Produktcode	871869677346800
Bestellcode	77346800
Material-Nr. (12NC)	929001813902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696773468
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696773475

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	25.7 mm	28 mm	1'199.4 mm	1'205.3 mm	1'212.4 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8


MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8


Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

