

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 可輕鬆升級智慧連網照明系統，其採用 2.4GHz 網狀網路技術，可無線整合感測器和開關等各種控制裝置。其特色包括提升節能效率，在空間內使用更有彈性。再結合 MasterConnect 技術的調光、人數感測和/或日光採集，節能效率進一步提升 50% 以上。

产品数据

基本資訊	
接口	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	200000X
B50L70	50000 h
照明科技	
色碼	865 [CCT of 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
光通量 (標稱)	2500 lm
光通量 (額定) (標稱)	2500 lm
額定光束角	160 °
相關色溫 (標稱)	6500 K
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	83
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %
運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
燈具電流 (最大)	76 mA
燈具電流 (最小)	69 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	45 °C
機械和殼體	
產品長度	1200 mm


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

應用	
能源效益標籤 (EEL)	A++
節能產品	Yes
認證標誌	CE 標示 RoHS compliance KEMA Keur certificate
能源消耗 kWh/1000 h	17 kWh

產品參數	
完整產品碼	694793914364100
訂購產品名稱	MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8

EAN/UPC - 產品	6947939143641
訂購代碼	929001813910
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001813910
淨重 (件)	0.251 kg


二维绘图




TLED 1200mm 16.5W 2500lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube	25.7	28 mm	1199.4	1205.3	1212.4
IA 1200mm UO 16.5W865 T8	mm		mm	mm	mm

光度数据




16-5W G13 865 6500K



16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

光度数据




16-5W G13

壽命




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

壽命



16-5W G13

