



MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	200.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Energieverbrauch	25,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (max.)	117 mA
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (min.)	108 mA
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	3.400 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	133,33 lm/W	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	83		

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Kabelloses Dimmen
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1.500 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
Gesamt-Produktcode	871869677348200
Bestellcode	77348200
Material-Nr. (12NC)	929001814002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696773482
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696773499


Abmessungsskizzen

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

