



MASTERConnect tubo LED EM/230V T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube T8 es un sistema de iluminación conectado. Su tecnología de red en forma de malla de 2,4 GHz permite la integración inalámbrica con una amplia variedad de dispositivos de control, como sensores e interruptores. ¿El resultado? Un ahorro energético superior y una mayor flexibilidad dentro de tu espacio. Mediante la regulación, la detección de ocupación y/o el aprovechamiento de la luz diurna, las lámparas permiten obtener un 50 % de ahorro energético o más gracias a la tecnología MasterConnect.

Datos del producto


Información general		Temperatura	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Corriente de lámpara (máx.)	117 mA
Ciclo de conmutación	200.000X	Corriente de lámpara (mín.)	108 mA
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Factor de potencia (nom.)	0.9
Flujo lumínico (nom.)	3400 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura	
Consistencia del color	<6	T ambiente (máx.)	45 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	T ambiente (mín.)	-20 °C
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Operativos y eléctricos		T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Temperatura máxima (nom.)	45 °C

MASTERConnect tubo LED EM/230V T8

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869677348200

Nombre de producto del pedido	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696773482
Código de pedido	77348200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001814002
Peso neto (pieza)	0,310 kg


Plano de dimensiones



TLED 1500mm 24.5W 3500lm 3000K G13 D


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



CalcLux Prosimex 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/7


25-5W G13 830 3000K



16-5W G13 830 3000K

MASTERConnect tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos




25-5W G13


Vida útil




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13




16-5W G13

MASTERConnect tubo LED EM/230V T8

Vida útil



16-5W G13



16-5W G13

