



MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	200.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Energieverbrauch	25,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (max.)	117 mA
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (min.)	108 mA
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	3.700 lm	Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.9
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	145,10 lm/W	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	83		

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Kabelloses Dimmen
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1.500 mm
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Gesamt-Produktcode	871869677350500
Bestellcode	77350500
Material-Nr. (12NC)	929001814102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696773505
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696773512

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

