




MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	200.000		
Vernetzbarkeit	Interact Ready		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	3.700 lm	Energieverbrauch	25,5 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lampenstrom (max.)	117 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lampenstrom (min.)	108 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	145,10 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	83	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperatur	
		Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
		Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C


MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Kabelloses Dimmen
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1500 mm
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Gesamt-Produktcode	871869677350500
Bestellcode	77350500
Material-Nr. (12NC)	929001814102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696773505
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696773512


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm



Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

