

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Philips MasterConnect LEDtube T8 es un sistema de iluminación conectado. Su tecnología de red en forma de malla de 2,4 GHz permite la integración inalámbrica con una amplia variedad de dispositivos de control, como sensores e interruptores. ¿El resultado? Un ahorro energético superior y una mayor flexibilidad dentro de tu espacio. Mediante la regulación, la detección de ocupación y/o el aprovechamiento de la luz diurna, las lámparas permiten obtener un 50 % de ahorro energético o más gracias a la tecnología MasterConnect.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3700 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Corriente de lámpara (máx.)	117 mA
Corriente de lámpara (mín.)	108 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869677350500
Nombre de producto del pedido	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
EAN/UPC - Producto	8718696773505
Código de pedido	77350500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001814102
Peso neto (pieza)	0,310 kg



Plano de dimensiones



TLED 1500mm 24.5W 3700lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos




25-5W G13 840 4000K

16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos




25-5W G13


Vida útil




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Vida útil



16-5W G13

