

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 consente di eseguire facilmente l'aggiornamento a un sistema di illuminazione connesso. La sua tecnologia di rete mesh da 2,4 GHz consente l'integrazione wireless con una vasta gamma di dispositivi di controllo, quali sensori e interruttori. Il risultato? Risparmi energetici ancora più elevati e maggiore flessibilità nell'utilizzo del tuo spazio. Tramite la regolazione del flusso, i sensori di presenza e l'uso della luce naturale, le lampade offrono risparmi energetici del 50% o più grazie alla tecnologia MasterConnect.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		83
Durata nominale	50.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Funzionamento e parte elettrica	
Connettività	Interact Ready	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Consumo energetico	25,5 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Max)	117 mA
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Min)	108 mA
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	3.700 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Temperatura del colore correlata	4000 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	145,10 lm/W		
Uniformità del colore	<6		

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Wireless Dim
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	SI
Marchi di approvazione	TUV Marchio CE Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Nome completo prodotto	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Full EOC	871869677350500
Codice d'ordine	77350500
Codice materiale (12NC)	929001814102
Codice locale	MLTCON58840UO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696773505
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696773512

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


Durata




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Durata



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

