



MASTERConnect tubo LED EM/Rede elétrica T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Rede elétrica T8 é uma atualização fácil para um sistema de iluminação ligado. A tecnologia de rede em malha de 2,4 GHz permite a integração sem fios com diversos dispositivos de controlo, como um sensor e interruptor. O resultado? Uma poupança ainda maior de energia e maior flexibilidade no seu espaço. Através da regulação, deteção de ocupação e/ou aproveitamento da luz diurna, as lâmpadas fornecem uma poupança de energia de 50% ou superior graças à tecnologia MasterConnect.

Dados do produto


Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	145,10 lm/W
Vida útil nominal	50.000 h	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	200.000	Color rendering index (CRI)	83
Conectividade	Interact Ready	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Tecnologia de iluminação	LED		
Em conformidade com RoHS da UE	Sim		
Caraterísticas técnicas da luz			
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fluxo Luminoso	3.700 lm	Consumo de Energia	25,5 W
Designação da cor	Branco frio (CW)	Corrente de lâmpada (Máx.)	117 mA
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Corrente de lâmpada (Mín.)	108 mA
		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
		Fator de potência (Fração)	0,9

MASTERConnect tubo LED EM/Rede elétrica T8

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Regulação sem fios
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento do produto	1.500 mm
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	TUV Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur



Consumo de energia kWh/1000 h	26 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Nome do produto completo	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Código do produto completo	871869677350500
Código de encomenda	77350500
N.º material (12NC)	929001814102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696773505
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696773512

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



MASTERConnect tubo LED EM/Rede elétrica T8

Dados fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MASTERConnect tubo LED EM/Rede elétrica T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

