

MasterConnect LEDtube EM/ nätspänning T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8 innebär enkel uppgradering till ett anslutet belysningsystem. 2,4 GHz-meshnätverkstekniken möjliggör trådlös integrering med en mängd olika styrsystemsenheter såsom sensor och brytare. Resultatet? Ännu mer energibesparing och förbättrad flexibilitet. Med dimring, närvarodetektering och/eller dagsljuskontroll ger lamporna 50 % eller mer energibesparing tack vare MasterConnect-teknologi.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Lampström (max)	117 mA
Lampström (min)	108 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

T-Case max. (nom)	45 °C
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1500 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869677350500
Beställningsproduktnamn	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696773505
Beställningsnummer	77350500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001814102
Nettovikt (stycke)	0,310 kg


Måttskiss




TLED 1500mm 24.5W 3700lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometriska data




25-5W G13 840 4000K



16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Fotometriska data




25-5W G13


Livslängd




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13




16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Livslängd



16-5W G13



16-5W G13

