

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 consente di eseguire facilmente l'aggiornamento a un sistema di illuminazione connesso. La sua tecnologia di rete mesh da 2,4 GHz consente l'integrazione wireless con una vasta gamma di dispositivi di controllo, quali sensori e interruttori. Il risultato? Risparmi energetici ancora più elevati e maggiore flessibilità nell'utilizzo del tuo spazio. Tramite la regolazione del flusso, i sensori di presenza e l'uso della luce naturale, le lampade offrono risparmi energetici del 50% o più grazie alla tecnologia MasterConnect.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso (Nom)	3700 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Corrente lampada (Max)	117 mA
Corrente lampada (Min)	108 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	1500 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869677352900
Nome prodotto ordine	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718696773529
Codice d'ordine	77352900
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001814202
Peso netto (Pezzo)	0,310 kg


Disegno tecnico




TLED 1500mm 24.5W 3700lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrie




25-5W G13 865 6500K



16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Fotometrie




25-5W G13


Durata




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Durata



16-5W G13

