



MasterConnect LEDtube EM/ nätspänning T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8 innebär enkel uppgradering till ett anslutet belysningsystem. 2,4 GHz-meshnätverkstekniken möjliggör trådlös integrering med en mängd olika styrsystemsenheter såsom sensor och brytare. Resultatet? Ännu mer energibesparing och förbättrad flexibilitet. Med dimring, närvarodetektering och/eller dagsljuskontroll ger lamporna 50 % eller mer energibesparing tack vare MasterConnect-teknologi.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	145,10 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	25,5 W
Lampström (max)	117 mA
Lampström (min)	108 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V


MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Trådlös dimring
Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	1 500 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

Måttskiss




Fotometriska data



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8
Full EOC	871869677352900
Beskrivning av lokal kod	8294283
Beställningsnummer	77352900
Materialnummer (12NC)	929001814202
Lokal kod	8294283
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696773529
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696773536

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm



Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8


MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8


Livslängd




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

