



# Lámparas LED versión estándar

## Standard LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E27 [ E27]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	20000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	7-60W	Power (Rated) (Nom)	7 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	68 mA
Código de color	865 [ CCT de 6,500 K]	Equivalente de potencia	60 W
Ángulo de haz (nom.)	280 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	850 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	850 lm	Factor de potencia (nom.)	0.5
Designación de color	Luz de día fría	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	121,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	40 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

# Lámparas LED versión estándar

## Controles y regulación

Regulable No

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Clara

## Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 7 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo 871869960669500

## Nombre de producto del pedido

Standard LED classic 60W A60 E27 CDL  
CL ND 1BC/4

## EAN/UPC - Producto

8718699606695

## Código de pedido

929001815242

## Cantidad por paquete

1

## Numerador - Paquetes por caja exterior

4


## N.º de material (12NC)

929001815242

## Peso neto (pieza)

0,028 kg

## Plano de dimensiones



Bulb A60 230V 6-60W 806lm 6500K E27 ND

## Product

Standard LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4


## D

60 mm

## C

106 mm


## Datos fotométricos



CALUX Prosimex 4.5

Philips Lighting B.V.


Page 1/1




CLA LEDbulb 60W E27 865 CL A60

## Lámparas LED versión estándar


### Datos fotométricos



### Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

