



Lámparas LED decorativas

LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND

La nueva colección decorativa (bombilla) transforma su hogar con una combinación perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación minimalista y prolija. Con una vida útil muy prolongada, hasta un 90 % de ahorro de energía, sin parpadeo y un nivel máximo de brillo al instante, también disfrutará de una luz suave y distribuida de manera uniforme con ese encanto, estilo y tendencia para una armonía agradable en su espacio.

Datos del producto

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|-----|
| Funcionamiento de emergencia | | Power (Rated) (Nom) | | 5 W |
| Base de casquillo | E27 [E27] | Corriente de lámpara (nom.) | 44 mA | |
| Vida útil nominal (nom.) | 15000 h | Equivalente de potencia | 25 W | |
| Ciclo de conmutación | 20000X | Hora de inicio (nom.) | 0,5 s | |
| Tipo técnico | 5-25W | Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) | 0.5 s | |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | | Factor de potencia (nom.) | 0.5 | |
| Código de color | 820 [CCT de 2,000 K] | Voltaje (nom.) | 220-240 V | |
| Flujo lumínico (nom.) | 300 lm | Temperatura | | |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) | 300 lm | Temperatura máxima (nom.) | 27 °C | |
| Designación de color | Llamas | Controles y regulación | | |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 2000 K | Regulable | No | |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 60,00 lm/W | Datos técnicos de la luz | | |
| Consistencia del color | <6 | Acabado de la lámpara | Ámbar transparente | |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 | | | |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % | | | |
| Mecánicos y de carcasa | | | | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | | | |

Lámparas LED decorativas

Aprobación y aplicación


| | |
|---|-------|
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A |
| Consumo energético kWh/1000 h | 5 kWh |

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|--|
| Código de producto completo | 871869676806800 |
| Nombre de producto del pedido | LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND |

| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Producto | 8718696768068 |
| Código de pedido | 929001817101 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 2 |
| N.º de material (12NC) | 929001817101 |
| Peso neto (pieza) | 0,230 kg |



Plano de dimensiones




Bulb PS160 230V 6-25W 300lm 2000K E27 ND

| Product | D | C |
|--|--------|--------|
| LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND | 160 mm | 293 mm |

Datos fotométricos




CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160




Lámparas LED decorativas

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

