


# MASTER Value dekorative LED-pærer

## CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | E27 [E27] |
| **Normeret levetid** | 15.000 t |
| **Skiftecyklus** | 20.000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Opfylder kravene i EU RoHS** | Ja |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 820 [CCT of 2000K] |
| **Lysstrøm** | 300 lm |
| **Farvebetegnelse** | Flamme |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 2000 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 60,00 lm/W |
| **Farveensartethed** | <6 |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 80 |

| | |
|---|---|
| **LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)** | 70 % |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Linjefrekvens** | 50 to 60 Hz |
| **Indgangsfrekvens** | 50 til 60 Hz |
| **Strømforbrug** | 5 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 44 mA |
| **Wattforbrugsækvivalent** | 25 W |
| **Opstartstid (nom.)** | 0,5 s |
| **Opvarmningstid til 60 % lyseffekt** | 0.5 s |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.5 |
| **Spænding (nom.)** | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|---|
| **T-kappe, maks. (nom.)** | 27 °C |

# MASTER Value dekorative LED-pærer


| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Nej |

| Mekanik og armaturhus | |
|---|---|
| **Pære finish** | Gennemsigtig rav |
| **Lyskildeform** | PS160 |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 5 kWh |
| **EyeComfort** | Ja |


| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD |
| **Det fulde produktnavn** | CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD |
| **Full EOC** | 871869676810500 |
| **Beskrivelse af lokal kode** | 2057808813 |
| **Ordrekode** | 76810500 |
| **Materialenr. (12NC)** | 929001817102 |
| **Lokal ordrekode** | 2057808813 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8718696768105 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 2 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8718696768112 |

## Målskitse





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD | 160 mm | 293 mm |

## Fotometriske data





**General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD**




**Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD**


# MASTER Value dekorative LED-pærer

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

## Levetid




Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD




Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.