



TrueForce LED Public Mains

35ED23.5/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1

Las lámparas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación de la inversión rápida para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones post-top. Estas lámparas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las lámparas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)		70 %
Base de casquillo	E40 [E40]	Mecánicos y de carcasa		
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Ciclo de conmutación	50000X	Power (Rated) (Nom)	35 W	
Tipo técnico	35-100W	Corriente de lámpara (máx.)	280 mA	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (mín.)	170 mA	
Código de color	727 [CCT de 2,700 K]	Equivalente de potencia	100 W	
Ángulo de haz (nom.)	360 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s	
Flujo lumínico (nom.)	4800 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4800 lm	Factor de potencia (nom.)	0,9	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	120-277 V	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	Temperatura		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142,86 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	70 °C	
Consistencia del color	ANSI 2700 K			
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70			

TrueForce LED Public Mains

Controles y regulación

Regulable No

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara Clara

Datos de producto

Código de producto completo 871869677227000
 Nombre de producto del pedido 35ED23.5/LED/727/ND 120-277V E40
 G2 4/1

EAN/UPC - Producto	8718696772270
Código de pedido	929001818012
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001818012
Peso neto (pieza)	0,410 kg


Plano de dimensiones




HIB NAM Post top 5000lm 4000K G2 E40

Product	D	C
35ED23.5/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1	84 mm	195 mm

Datos fotométricos



HIB NAM Trueforce 26W-38W-55W E26-E39 Clear 727 36D ND



LED Trueforce 35W others E40 727 36D ND

TrueForce LED Public Mains

