



# TrueForce LED Public Mains

## 35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1

Las lámparas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación de la inversión rápida para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones post-top. Estas lámparas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las lámparas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

### Datos del producto

<b>Funcionamiento de emergencia</b>		<b>Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)</b>	
Base de casquillo	E40 [ E40]	70 %	
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	35-100W	Power (Rated) (Nom)	35 W
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>		Corriente de lámpara (máx.)	280 mA
Código de color	740 [ CCT de 4,000 K]	Corriente de lámpara (mín.)	170 mA
Ángulo de haz (nom.)	360 °	Equivalente de potencia	100 W
Flujo lumínico (nom.)	5000 lm	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	5000 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Factor de potencia (nom.)	0.9
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Voltaje (nom.)	120-277 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142.86 lm/W	<b>Temperatura</b>	
Consistencia del color	ANSI 4000 K	Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70		

# TrueForce LED Public Mains

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Clara
-----------------------	-------

## Datos de producto

Código de producto completo	871869677231700
Nombre de producto del pedido	35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1

EAN/UPC - Producto	8718696772317
--------------------	---------------

Código de pedido	929001818112
------------------	--------------


Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador - Paquetes por caja exterior	4
--	---

N.º de material (12NC)	929001818112
------------------------	--------------

Peso neto (pieza)	0,410 kg
-------------------	----------


## Plano de dimensiones




HIB NAM Post top 5000lm 2700K G2 E40

Product	D	C
35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1	84 mm	195 mm

## Datos fotométricos



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB DL



LED Trueforce 35W others E40 740 36D ND

## TrueForce LED Public Mains

