

PHILIPS

Eco passport

55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1 TrueForce LED Public Mains

Las lámparas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación rápida para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones post-top. Estas lámparas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las lámparas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: No
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 145,45 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 55 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 50000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,490 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,046 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,900 kg