



TrueForce LED Public Mains

55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1

Las lámparas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación rápida para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones post-top. Estas lámparas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las lámparas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E40 [E40]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Power (Rated) (Nom)	55 W
Ciclo de conmutación	50000X	Equivalente de potencia	150 W
Tipo técnico	55-150W	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0,9
Código de color	727 [CCT de 2,700 K]	Voltaje (nom.)	120-277 V
Ángulo de haz (nom.)	360 °		
Flujo lumínico (nom.)	7500 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	145,45 lm/W	Controles y regulación	
Consistencia del color	ANSI 2700 K	Regulable	No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

TrueForce LED Public Mains

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Clara
-----------------------	-------

Datos de producto

Código de producto completo	871869677233100
Nombre de producto del pedido	55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2.4/1
EAN/UPC - Producto	8718696772331

Código de pedido	929001818212
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001818212
Peso neto (pieza)	0,900 kg



Plano de dimensiones



HIB NAM Post top 8000lm 4000K G2 E40

Product	D	C
55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2.4/1	105 mm	211 mm

Datos fotométricos



HIB NAM Trueforce 26W-38W-55W E26-E39 Clear 727 36D ND

LED Trueforce 55W others E40 727 36D ND

