



Accesorios de interior

OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Los accesorios de control de iluminación de interior abarcan todas las interfaces de usuario, sensores, cables, reguladores de intensidad y otros accesorios que se pueden utilizar con nuestros sistemas de control o en forma independiente con nuestros sistemas de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Vida útil promedio (horas)	50.000 hora(s)
Conectividad	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	1 W
Voltaje (nominal)	3.7 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-5 °C a 45 °C

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Marcado CE Certificado UL

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
Nombre del producto completo	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
Full EOC	694793914939100
Código del pedido	929001819110
N.º de material (12NC)	929001819110
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6947939149391
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6947939149407