

PHILIPS

Eco passport

14T5HE/46-835/IF20/G/DIM 10/1 T5

Los tubos LED T5 de Philips ofrecen una solución de retrofit asequible y ahorradora. Las lámparas T5 están diseñadas para soportar las pruebas del tiempo con una vida útil de 50 000 horas y una garantía limitada de 5 años como respaldo. El desempeño lumínico reemplaza de forma efectiva las lámparas fluorescentes convencionales T5 HO o T5 HE. Disponible en InstantFit (tipo A o tipo C) o MainsFit (tipo B / derivación de balasto), las TLED T5 de Philips ofrecen una variedad de opciones para cualquier aplicación.



Our Eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- **Regulable:** Si
- **Power (Rated) (Nom):** 14 W



Circularidad

- **Vida útil nominal (nom.):** 50000 h



Empaque

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,814 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,032 kg



Sustancias

- **Cumple con el reglamento RoHS de la UE:** No



Peso y materiales

- **Peso neto (pieza):** 0,146 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2019 Signify Holding. All rights reserved.