

# PHILIPS

## Eco passport

# 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1 T5

Los tubos LED T5 de Philips ofrecen una solución de retrofit asequible y ahorradora. Las lámparas T5 están diseñadas para soportar las pruebas del tiempo con una vida útil de 50 000 horas y una garantía limitada de 5 años como respaldo. El desempeño lumínico reemplaza de forma efectiva las lámparas fluorescentes convencionales T5 HO o T5 HE. Disponible en InstantFit (tipo A o tipo C) o MainsFit (tipo B / derivación de balasto), las TLED T5 de Philips ofrecen una variedad de opciones para cualquier aplicación.



## Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



### Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 150,00 lm/W
- Potencia (nominal): 14 W



### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 50000 h



### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,814 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,032 kg



### Sustancias

- Cumple con las restricciones del reglamento REACH de la UE: Sí
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí
- Cumple con la política de PVC: Sí



### Peso y materiales

- Copiar peso neto (pieza): 0,146 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.