



T5

14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

Los tubos LED T5 de Philips ofrecen una solución de retrofit asequible y ahorradora. Las lámparas T5 están diseñadas para soportar las pruebas del tiempo con una vida útil de 50 000 horas y una garantía limitada de 5 años como respaldo. El desempeño lumínico reemplaza de forma efectiva las lámparas fluorescentes convencionales T5 HO o T5 HE. Disponible en InstantFit (tipo A o tipo C) o MainsFit (tipo B / derivación de balasto), las TLED T5 de Philips ofrecen una variedad de opciones para cualquier aplicación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de alternado	50.000
Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	200 °
Flujo luminoso	2.100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia luminosa (SO) (Nom)	150,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	40000-110000 Hz
Frecuencia de entrada	40000-110000 Hz
Consumo de energía	14 W
Equivalente en potencia en vatios	28 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	70-105 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	tubo, terminal doble

T5

Aprobación y aplicación


Marcas de aprobación	Certificado UL Cumplimiento con RoHS Cumplimiento con DLC
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Certificaciones Energy	DLC Standard

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1
Código del pedido	929001824104



Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10
Número de material (12NC)	929001824104
Peso neto	0,146 kg
Nombre del producto completo	14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1
EAN/UPC - Caja	50046677476514

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1	15,3 mm	18,4 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1





Spectral Power Distribution Colour - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

Lifetime




Life Expectancy Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

Life Expectancy Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

