



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E27 [E27]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	9-60W	Power (Rated) (Nom)	9 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente de potencia	60 W
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Ángulo de haz (nom.)	150 °	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	806 lm	Factor de potencia (nom.)	0.7
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	100-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Datos de producto

Código de producto completo	871869681619600
Nombre de producto del pedido	Standard LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6 MX

EAN/UPC - Producto	8718696816196
Código de pedido	929001838542
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001838542
Peso neto (pieza)	0,050 kg

Plano de dimensiones




Bulb A55 100-240V 8-60W 806lm 3000K E27

Product


Standard LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6 MX

Datos fotométricos



CalcLux Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


LEDbulb A55 E27 60W 3000K



LEDbulb A55 E27


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27 60W 3000K

Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

