



# Standard LED bulbs

## LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

### Dados do produto

Informações gerais		Consumo de energia	
Casquilho	E27 [E27]	Consumo de energia	8 W
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Potência equivalente	60 W
Ciclo de comutação	50.000	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Compatível com EU RoHS	Sim	Fator de potência (fração)	0,7
		Tensão (Nom.)	100-240 V
Dados técnicos de luz		Temperatura	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °		
Fluxo luminoso	806 lm	Controles e dimerização	
Designação da cor	Luz natural	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento de lâmpada	Fosco
Color rendering index (CRI)	80	Forma da lâmpada	A55 [A 55 mm]
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		
Dados elétricos e de operação		Aprovação e aplicação	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Frequência de entrada	50° a 60° Hz		


# Standard LED bulbs

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR
Full EOC	871869680407000
Descrição do código local	Lâmpada Led Bulbo LEDB8-60WMVF1C
Código de encomenda	929001838612
Nº do material (12NC)	929001838612

Código local	929001838612
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718696804070
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
EAN/UPC – caixa	8718696804094



## Desenho dimensional



## Product


LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

## Dados fotométricos



General uniform lighting - LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR



Light Distribution Diagram - LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

# Standard LED bulbs

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 8W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

