Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1.018 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	101,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [A 19 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX
Nombre del producto completo	LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Full EOC	871869681609700
Código del pedido	929001838841
N.° de material (12NC)	929001838841
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696816097
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696816103

Plano de dimensiones



Product
LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Datos fotométricos



General uniform lighting - LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.