



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E27 [E27]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	10-75W	Power (Rated) (Nom)	10 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente de potencia	75 W
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Ángulo de haz (nom.)	150 °	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	1018 lm	Factor de potencia (nom.)	0.7
Designación de color	Luz de día fría	Voltaje (nom.)	100-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	101,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable No

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Mate

Datos de producto

Código de producto completo 871869681609700
 Nombre de producto del pedido Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

EAN/UPC - Producto 8718696816097

Código de pedido 929001838841


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001838841

Peso neto (pieza) 0,060 kg

Plano de dimensiones




Bulb A55 100-240V 9.5-75W 1055lm 6500K


Product

Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1BL/6 MX

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27 75W 6500K



LEDbulb A55 E27 75W 6500K


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27

Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

