



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	10-75W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	1018 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	101,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
LI _{mf} al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	100-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Datos de producto

Código de producto completo	871869681625700
Nombre de producto del pedido	Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1PF/6 MX

EAN/UPC - Producto	8718696816257
Código de pedido	929001838842
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001838842
Peso neto (pieza)	0,050 kg

Plano de dimensiones




Bulb A55 100-240V 9.5-75W 1055lm 6500K

Product


Standard LEDBulb 10W E27 6500K W A19 1PF/6 MX

Datos fotométricos



CalcLux Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


LEDbulb A55 E27 75W 6500K



LEDbulb A55 E27 75W 6500K


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27

Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

