



# Lámparas LED versión estándar

## Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1BL/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	14-100W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [ CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	14 W
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,7
Voltaje (nom.)	100-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

# Lámparas LED versión estándar

## Controles y regulación

Regulable No

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Mate

## Datos de producto

Código de producto completo 871869681611000  
 Nombre de producto del pedido Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1BL/6 MX

EAN/UPC - Producto 8718696816110

Código de pedido 929001838941

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001838941

Peso neto (pieza) 0,125 kg

## Plano de dimensiones





## Product

Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1BL/6 MX

Bulb A67 100-240V 13.5-100W 152lm 3000K

## Datos fotométricos




LEDbulb A67 E27 100W 3000K

LEDbulb A67 E27 100W 3000K


# Lámparas LED versión estándar

## Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27

## Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

