



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	14-100W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	100-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Datos de producto

Código de producto completo	871869681627100
Nombre de producto del pedido	Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1PF/6 MX

EAN/UPC - Producto	8718696816271
Código de pedido	929001838942
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001838942
Peso neto (pieza)	0,131 kg

Plano de dimensiones




Bulb A67 100-240V 13.5-100W 152lm 3000K


Product

Standard LEDBulb 14W E27 3000K W A21 1PF/6 MX

Datos fotométricos




LEDbulb A67 E27 100W 3000K



LEDbulb A67 E27 100W 3000K


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27

Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

