



# Lámparas LED versión estándar

## Standard LEDBulb 14W E27 6500K W A21 1BL/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	14-100W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [ CCT de 6,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	100-240 V


Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

# Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación	
Regulable	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate
Datos de producto	
Código de producto completo	871869681613400
Nombre de producto del pedido	Standard LEDBulb 14W E27 6500K W A21 1BL/6 MX

EAN/UPC - Producto	8718696816134
Código de pedido	929001839041
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001839041
Peso neto (pieza)	0,125 kg


## Plano de dimensiones




Bulb A67 100-240V 13.5-100W 1521lm 6500K

Product
Standard LEDBulb 14W E27 6500K W A21 1BL/6 MX

## Datos fotométricos




LEDbulb A67 E27 100W 6500K



LEDbulb A67 E27 100W 6500K


# Lámparas LED versión estándar

## Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27

## Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

