



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	110 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	122,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz

Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	0,9 W
Lampström (nom)	140 mA
Motsvarande effekt	10 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	12 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	51 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	Kapsel

# CorePro LEDcapsule LV

## Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1 kWh

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827
Full EOC	871869679312100
Beskrivning av lokal kod	8292231



Beställningsnummer	79312100
Materialnummer (12NC)	929001843902
Lokal kod	8292231
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696793121
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718696793138

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5 mm	38 mm

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827



## Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

# CorePro LEDcapsule LV

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

