



# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit


| Informations générales                   |                    | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 % |        |
|--|--------------------|---|--------|
| Culot                                    | G4 [G4]            | <b>Fonctionnement et électricité</b>                  |        |
| Durée de vie nominale                    | 15.000 h           | Fréquence linéaire                                    | - Hz   |
| Nombre de cycles d'allumage              | 50.000             | Fréquence d'entrée                                    | - Hz   |
| Type de lampe                            | LED                | Consommation électrique                               | 1,7 W  |
| Conforme à RoHS                          | Oui                | Courant lampe (nom.)                                  | 240 mA |
| <b>Données techniques de l'éclairage</b> |                    | Puissance équivalente                                 | 20 W   |
| Code couleur                             | 830 [CCT of 3000K] | Heure de démarrage (nom.)                             | 0,5 s  |
| Flux lumineux                            | 205 lm             | Temps de chauffe à 60 %                               | 0,5 s  |
| Désignation de la couleur                | Blanc (WH)         | Facteur de puissance (fraction)                       | 0,5    |
| Température de couleur corrélée (nom.)   | 3000 K             | Tension (nom.)  | 12 V   |
| Efficacité lumineuse (nominale)          | 120,00 lm/W        |   |        |
| Cohérence des couleurs                   | <6                 |   |        |
| Indice de rendu de couleur (IRC)         | 80                 |   |        |

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Température</b>                     |                                     |
| Température maximale du produit (nom.) | 56 °C                               |
| <b>Commandes et gradation</b>          |                                     |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Non                                 |
| <b>Mécanique et boîtier</b>            |                                     |
| Forme de la lampe                      | Capsule                             |
| <b>Approbation et application</b>      |                                     |
| Adapté à l'éclairage d'accentuation    | Non                                 |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h     | 2 kWh                               |
| <b>Données du produit</b>              |                                     |
| Nom du produit de la commande          | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nom de produit complet     | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 |
| Code EOC                   | 871869679308400                     |
| Code de commande           | 79308400                            |
| Code 12NC                  | 929001844202                        |
| Code de commande local     | 79308400                            |
| Quantité par pack          | 1                                   |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696793084                       |
| Conditionnement par carton | 12                                  |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718696793091                       |

## Schéma dimensionnel



| Product                             | D       | C     |
|-------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 14,5 mm | 38 mm |

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830


# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

