



# CorePro cápsula LED 12V

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | GY6.35 [GY6.35]    |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 830 [CCT of 3000K] |
| Flujo luminoso                            | 210 lm             |
| Designación de color                      | Blanco (WH)        |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 123,00 lm/W        |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |


| Operativos y eléctricos                           |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Line Frequency                                    | - Hz               |
| Frecuencia de entrada                             | - Hz               |
| Consumo de energía                                | 1,7 W              |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 250 mA             |
| Equivalente de potencia                           | 20 W               |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s              |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s              |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.4                |
| Voltaje (nom.)                                    | AC Electronic 12 V |
| Temperatura                                       |                    |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 56 °C              |
| Controles y regulación                            |                    |
| Regulable                                         | No                 |

## CorePro cápsula LED 12V

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>      |                                            |
| Forma de la bombilla               | Cápsula                                    |
| <b>Aprobación y aplicación</b>     |                                            |
| Apto para la iluminación de acento | No                                         |
| Consumo energético kWh/1000 h      | 2 kWh                                      |
| <b>Datos de producto</b>           |                                            |
| Nombre de producto del pedido      | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W<br>GY6.35 830 |
| Nombre completo del producto       | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W<br>GY6.35 830 |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 871869679769300 |
| Código de pedido                           | 79769300        |
| Código 12NC                                | 929001844402    |
| Cantidad por paquete                       | 1               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696797693   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696797709   |

## Plano de dimensiones




| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830 | 15 mm | 39 mm |

### Datos fotométricos




**Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35**  
830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830


# CorePro cápsula LED 12V

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

