



# A-Shape LED

## 24A35/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

### Données du produit

#### Renseignements généraux

Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	24-200W

#### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	865 [ TCP de 6 500 K]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Désignation de couleur	Cool Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	125,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

#### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Courant de la lampe (nom.)	215 mA
Équivalent de puissance	200 W
Temps d'allumage (nom.)	1 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	1 s
--	-----

Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120 V

#### Température

T boîtier maximum (nom.)	85 °C
--------------------------	-------

#### Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

#### Mécanique et boîtier


Fini de l'ampoule	Dépoli
-------------------	--------

#### Données de produit

Nom du produit de la commande	24A35/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB
EAN/CUP – Produit	046677479299
Code de commande	479295
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	929001854815
Poids net (pièce)	0,215 kg

# A-Shape LED


## Schéma dimensionnel




Bulb A110 120V 23-200W 3000lm 6500K E26

Product	D	C
24A35/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB	110 mm	200 mm


## Données photométriques



LEDbulb 24W A35 E26 865 15D ND





LEDbulb 24W A35 E26 865 15D ND



LEDbulb 24W A35 E26 865 15D ND

## A-Shape LED

### Durée de vie



LEDbulb 20W A30 E26 865 15D ND

LEDbulb 20W A30 E26 865 15D ND

