



Tubi LED MAZDA

MZD LEDtube 600mm 8W 840

I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Industrial
Durata di vita nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
B50L70	25000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	800 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	800 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Nom)	38 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	600 mm

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869671745500
Nome prodotto ordine	MZD LEDtube 600mm 8W 840
EAN/UPC - Prodotto	8718696717455
Codice d'ordine	71745500

Tubi LED MAZDA

Codice Locale	MZD18840
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001855632

Peso netto (Pezzo)	0,120 kg
--------------------	----------

Disegno tecnico

A3

Product
MZD LEDtube 600mm 8W 840

LEDtube 600mm T8 8-18W 800lm 4000K

