



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tube Universal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie di reattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici o ballast elettronici HF, o collegato direttamente alla rete elettrica, riducendo i costi di stoccaggio e di gestione di differenti codici di tubi LED a magazzino per il grossista.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	1850 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s


Fattore di potenza (Nom)	0,97
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1200 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes

CorePro LED tube Universal T8

Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869680166600
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718696801666

Codice d'ordine	80166600
Codice Locale	CORE36830UN
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001869202
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg


Disegno tecnico




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometrie




18W G13



18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Fotometrie




18W G13 830 3000K


Durata




18W G13



18W G13



18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Durata



18W G13

