



CorePro LED-rør Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		80
RoHS-mærke	RoHS-mærket	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Primært anvendelsesområde	Industrial	Drift og el	
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Power (Rated) (Nom)	18 W
B50L70	30000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	100 mA
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Effektfaktor (nom.)	0,97
Lysstrøm (nom.)	2000 lm	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2000 lm	Temperatur	
Nominel spredningsvinkel	240 °	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farveensartethed	<6	T-lagring (maks.)	65 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
---------------------------	--------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869680168000
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801680
Ordrekode	80168000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869302
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data



18W G13 840 4000K



18W G13

CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




18W G13 830 3000K

Levetid




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid



18W G13

