



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Den nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i teknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips CorePro LEDtube Universal T8 perfekt i alla armaturer som har elektromagnetiska driftdon, elektroniskt HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Den är enkel att hantera och du behöver inte ha dubletter på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, pålitlig och smidig att installera, en prisvärd investering och det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och minska investeringskostnaderna.

Produktdata


Allmän information		Tändningstid (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,5 s
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	0.97
		Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	240 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	2000 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-förvaring (min)	-40 °C
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	65 °C
Färgåtergivningindex (nom)	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Styrenheter och dimring	
Drift och elektricitet		Dimbara	Nej
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Mekanik och armaturhus	
Power (Rated) (Nom)	18 W	Material i lampan	Glass

CorePro LEDtube Universal T8

Produktlängd	1200 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkning	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869680168000

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696801680
Beställningsnummer	80168000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001869302
Nettovikt (stycke)	0,270 kg


Måttskiss




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriska data



18W G13 840 4000K



18W G13


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometriska data





18W G13 830 3000K

Livslängd



18W G13

18W G13




18W G13

18W G13

CorePro LEDtube Universal T8

Livslängd



18W G13

