



# CorePro LED tube Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Nové světelné zdroje Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze Philips CorePro LEDtube Universal T8 instalovat přímo do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, a už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Dokonale bezpečné, spolehlivé trubice Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou montáží jsou ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                                  | Operating and Electrical            |             |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Patice   | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 30000 h                          | Power (Rated) (Nom)                 | 18 W        |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x                          | Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s       |
| <b>Light Technical</b>                             |                                  | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s       |
| Kód barvy  | 865 [ CCT: 6500 K]               | Účinnost (jmen.)                    | 0.97        |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 240 °                            | Napětí (jmen.)                      | 220-240 V   |
| Světelný tok (jmen.)                               | 2000 lm                          | <b>Temperature</b>                  |             |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 6500 K                           | Okolní teplota (max.)               | 45 °C       |
| Konzistence barev                                  | <6                               | Okolní teplota (min.)               | -20 °C      |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                               | Teplota skladování (max.)           | 65 °C       |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                             | Teplota skladování (min.)           | -40 °C      |
|  |                                  | Maximální teplota (jmen.)           | 65 °C       |

# CorePro LED tube Universal T8

## Controls and Dimming

|               |    |
|---------------|----|
| Regulovatelné | Ne |
|---------------|----|

## Mechanical and Housing

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiál žárovky | Glass   |
| Délka výrobku    | 1200 mm |


## Approval and Application

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+   |
| Výrobek šetřící energii            | Yes  |
| Značky schválení                   | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 18 kWh   |

## Product Data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Úplný kód výrobku            | 871869680170300                        |
| Objednávací název produktu   | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 |
| EAN/UPC – výrobek            | 8718696801703                          |
| Objednávací kód              | 80170300                               |
| Číslování – počet v balení   | 1                                      |
| Číslování – balení v krabici | 10                                     |
| Materiál č. (12NC)           | 929001869402                           |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,215 kg                               |



## Rozměrové výkresy



TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

| Product                                | D1      | D2    | A1        | A2        | A3        |
|--|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1205,3 mm | 1213,6 mm |

## Fotometrické údaje




18W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


# CorePro LED tube Universal T8

## Fotometrické údaje



18W G13


## Životnost



18W G13



18W G13



18W G13



18W G13

## CorePro LED tube Universal T8

### Životnost



18W G13

