



# Tubo CorePro LED Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Los nuevos tubo Philips CorePro LED Universal T8 reemplazan los tubos que pueden instalarse directamente en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o balastos electrónicos HF. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo Philips CorePro LED Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para ahorrar energía y reducir la inversión.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2000 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W

Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,97
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	No


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cristal

# Tubo CorePro LED Universal T8

Longitud de producto	1200 mm
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869680170300

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696801703
Código de pedido	80170300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001869402
Peso neto (pieza)	0,215 kg


## Plano de dimensiones




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

## Datos fotométricos




18W G13 865 6500K



18W G13 830 3000K

# Tubo CorePro LED Universal T8

## Datos fotométricos




18W G13


## Vida útil



18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

## Tubo CorePro LED Universal T8

### Vida útil



18W G13

