



Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto


Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho	E27 [E27]		2000 K
Vida útil nominal	15.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Ciclo de comutação	20.000	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Frequência de entrada	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Consumo de Energia	6,5 W
Fluxo Luminoso	470 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Designação da cor	Chama	Potência equivalente	40 W
		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	230 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar transparente
Formato da lâmpada	G200 [G 200 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh


EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Nome do produto completo	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Código do produto completo	871869680347900
Código de encomenda	80347900
N.º material (12NC)	929001873401
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696803479
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8718696803486

Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	200 mm	286 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

