



Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM


A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	E27 [E27]	Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Vida útil nominal	15.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Ciclo de comutação	20.000	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Frequência de entrada	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Consumo de Energia	6,5 W
Fluxo Luminoso	470 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Designação da cor	Chama	Potência equivalente	40 W
		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

