



# Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

## LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

### Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	E27 [E27]	Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Vida útil nominal	15.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Ciclo de comutação	20.000	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	<b>Funcionamento e características elétricas</b>	
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Frequência de linha	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Frequência de entrada	50 Hz
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Consumo de Energia	6,5 W
Fluxo Luminoso	470 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Designação da cor	Chama	Potência equivalente	40 W
		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

## Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	230 V

### Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

### Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

### Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Âmbar transparente
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]

### Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
-------------------------------	-------

EyeComfort	Sim
------------	-----

### Dados do produto


Nome de produto da encomenda	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Nome do produto completo	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Código do produto completo	871869680351600
Código de encomenda	80351600
N.º material (I2NC)	929001873601
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696803516
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8718696803523

## Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65 mm	273 mm

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



# Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

## Dados fotométricos



### General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

## Vida útil



### Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

### Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

